

**Garant****GARANT Master Steel FEED VHM pakopinis grąžtas, TiAlN, Sriegiams: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	125035 M16
GTIN	4062406066529
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

Srieginių kiaurymių **gręžimui**. Sukuriamos **puikios apdirbimo sąlygos** kitam sriegimo įrankiui. Grąžto pjovimo  $\varnothing$  pritaikytas prie kuriamo sriegio, standartizuotiems sriegiams ir **aukštam procesų patikimumui**. 90° gilinimas sriegiui **tos pačios operacijos metu** su sriegine kiauryme. **3-briaunis grąžtas**, specialiai sukurtas naudoti, kai **pastūmos labai didelės**. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms. Pirmo lygio skersmens tolerancija: h7.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	73 mm
Sriegiams	M16
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,56 mm/aps,
$\varnothing D_2$ 2. Pakopa su nuožula h7	17,6 mm
Bendras ilgis L	123 mm
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio žingsnis	2
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Dantų skaičius Z	3
Sriegio tipas	M
$\varnothing D_1$ 1. pakopa	14,15 mm

Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. pakopa	38,5 mm
Serija	Master Steel
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Smailas kampas	145 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė akлина arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus	tinka	130 m/min	K
GGG	tinka	80 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka