

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 10 mm, Ø D: 125Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218566 125L
GTIN	4045197707529
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

IP15 .

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	125 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	29,7 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	59 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	6
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219983
Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP