

**TMSERROR, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1645 M6
GTIN	4045197734891
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.****Als nr. 132645. Tolerantieklasse: ISO 2 6H****Technische beschrijving**

Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	80 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadspoed	1 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Kerngat-Ø	5 mm

Draaddiepte	18 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Inhoud	10
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	11 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	4 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

---

## Accessoires

MachinetapHSS-E M M6

132645 M6