

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
42/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	1,25 laipsniai
Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	47 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	72 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Serija	Power Q
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP

674252 10IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2