

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
42/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	29 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	82 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	68 mm
Ø D ₃	26 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Serija	Power Q
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α _{max}	2,05 laipsniai

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Bendras ilgis L_{viso}	60 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas a_{max}	22,34 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP