

## Garant

### Mašininis sriegiklis sinchroniniams sukliams HSS-E-PM vidinis aušinimas, TiAlN, M: 20X1,5



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132955 20X1,5
GTIN	4045197705112
Produktų klasė	11H

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Stabilus modelis su paviršine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B.** Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuota suklio pavara**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Speciali **TiAlN danga** optimaliai eksploataavimo trukmei. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

**Su vidiniu aušinimu** maksimaliai eksploataavimo trukmei.

##### Pastaba:

**Skirta sinchroniniams sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA)** užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 16 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 12 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 18,5 mm

#### Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės $\varnothing$	18,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio $\varnothing$	20 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M20×1,5
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius