

**Garant****Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal, Type: S54****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979001 S54
GTIN	4062406133931
Artikelklasse	9SA

**Omschrijving****Uitvoering:**

Flexibel artikeluitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. Het mastersysteem kan met extra uitbreidingssystemen van willekeurige Tool24 hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd. Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd. Romp en lades van 1 mm dik plaatstaal. Hefwagensokkel 1,75 mm dik plaatstaal. Aflegbord van bamboe.

**Toepassing:**

Automatisch artikeluitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en C-artikelen.

**Inhoud:**

Indelingsmateriaal: 200x nr. 960540 gr. 149; 12x nr. 960560 gr. 149

**Plaatsing:**

Aantal lades x ladefronthoogte: 48x50 mm; 6x100 mm

**Levering:**

Uitbreidingssystemen: artikeluitgifte kast inclusief indelingsmateriaal.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

## Technische beschrijving

Breedte	717 mm
Hoogte	1390 mm
Diepte	750 mm
Aantal lades	54
Type	Uitbreidingskast compleet
Gewicht	404 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	15 kg
Lades nuttige breedte	153 mm
Plaatsingsvlak	5 m <sup>2</sup>
Indeling in een lade	9×36 E
Lades nuttige diepte	612 mm
Serie	Tool24 Smartline
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Goederenuitgiftesysteem