

Garant**Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal, Type: S13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979001 S13
GTIN	4062406133924
Artikelklasse	9SA

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibel artikeluitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. Het mastersysteem kan met extra uitbreidingssystemen van willekeurige Tool24 hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd. Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd. Romp en lades van 1 mm dik plaatstaal. Hefwagensokkel 1,75 mm dik plaatstaal. Afleghord van bamboe.

Toepassing:

Automatisch artikeluitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en C-artikelen.

Inhoud:

Indelingsmateriaal: 12× nr. 960310 gr. 4+18; 1× nr. 960330 gr. 3+14

Plaatsing:

Aantal lades × ladefronthoogte: 12×75 mm; 1×150 mm

Levering:

Uitbreidingssystemen: artikeluitgifte kast inclusief indelingsmateriaal.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Gewicht	246 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Lades nuttige diepte	612 mm
Plaatsingsvlak	4,8 m ²
Indeling in een lade	36×36 E
Aantal lades	13
Diepte	750 mm
Hoogte	1390 mm
Lades nuttige breedte	612 mm
Type	Uitbreidingskast compleet
Breedte	717 mm
Serie	Tool24 Smartline
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Goederenuitgiftesysteem