

Garant
VHM freza, DLC, Ø h10 DC: 4mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	201045 4
GTIN	4045197706386
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.

Speciali geometrija **aliuminiui apdirbti.**

Su naujausios kartos **DLC danga sp².**

Paskirtis:

Specialiai frezuoti **aliuminį, įpjauti ir frezuoti kontūrus.**

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	1
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,015 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	4 mm
Koto Ø D_s	4 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	15 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	26 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	480 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	440 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N

CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		