

Garant**NC centravimo grąžtas HSS-E 90° N, be dangos, Ø DC h6: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	112000 5
GTIN	4045197001047
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:****≥ Ø 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.**

Tiksliai užgaląsta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø, (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	15 mm
Nominalusis Ø D _c	5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,04 mm/aps,
Koto Ø D _s	5 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		