

**Markeerder, Schacht-Ø d: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 358740 20 |
| GTIN | 4045197707499 |
| Artikelklasse | 32B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aluminium behuizing met Weldonschacht. Traploze instelling van de voorspankracht. Schriftdiepte 0,1–0,3 mm.

Voordeel:

Gehard oppervlak, daardoor geen verzwakking of beschadiging van het materiaal. Markeersnelheid komt overeen met maximale voeding. Hoge slijtvastheid, daardoor een lange levensduur van de speciale naald. Geschikt voor de markering van ronde oppervlakken. Toepasbaar op de draaibank. Hoge proceszekerheid. **Snel naalden wisselen** mogelijk door eenvoudig uittrekken. Werkstukoneffenheden van maximaal 7 mm (afhankelijk van de uitvoering) worden gecompenseerd.

Toepassing:

Voor het markeren van diverse materialen zoals aluminium, titanium, staal, brons, koper, messing, kunststoffen enz. Met een kleinere naaldpunt is beschrijven van oppervlaktehardheden tot 57 HRC mogelijk.

Levering:

Maat 12 – Inclusief **3 naalden** nr. 358745 maat 0,3 – 0,5 – 0,8.

Maat 20 – Inclusief **3 naalden** nr. 358745 maat 0,3 – 0,6 – 1,0.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------------|
| L | 73 mm |
| Schacht-Ø d | 20 mm |
| Ø D ₁ | 3 mm |
| Producttype | Beletteringsgereedschap |

Accessoires

| | |
|----------------------------|------------|
| Reservenaald Radius 0,5 mm | 358745 0,5 |
| Reservenaald Radius 0,3 mm | 358745 0,3 |
| Reservenaald Radius 0,8 mm | 358745 0,8 |
| Reservenaald Radius 0,6 mm | 358745 0,6 |
| Reservenaald Radius 1,0 mm | 358745 1,0 |