

Garant
CNMG 120408, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SG
Snedecondities	licht onderbroken

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien