



Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 120SF



Bestelgegevens

Bestelnummer	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Artikelklasse	42D

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Standaard-meetklokopname voor opspanschaft \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm en prismahouder, fijninstelling aan meetklokopname.

Technische beschrijving

Lengte statiefarm L ₂	51 mm
Lengte statiefarm L ₁	56 mm
Hechtkracht	320 N
Magneetvoet breedte	30 mm
Maximale belasting	2,7 kg
Uitsteeklengte	178 mm

Magneetvoet hoogte	36 mm
Magneetvoet lengte	36 mm
Aansluitdraad onder	M5
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Opname voor meetstatief Type H	442100 H
3D-statiefarm Type 120	442114 120
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet Type S	442140 S
3D-statiefarm Type 120	442110 120
Statiefvoet Type S	442120 S
Statiefvoet met fijninstelling Type S	442125 S
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2