




## Modulaire machineklem, Bekbreedte A: 150/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	362110 150/2
GTIN	4045197708236
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Machineklem met neertrekbecken.
- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Inzetgehard HRC 60.
- Parallelliteit 0,02 mm.

#### Levering:

Inclusief werkstukaanslag, 2 T-groefstukken vergelijkbaar met nr. 362160 maat 18/16, 1 spansleutel, 1 sleutelvoor binnenzeskantbouten, 4 spanklemstukken.

#### Opmerking:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

### Technische beschrijving

Kleurcode voor bijpassende accessoires	Modulair HOLEX 150
Hoogte basisdeel G	50 mm
Bekbreedte A	150 mm
Bekhoogte C	50 mm
Pasgroef dwars n	16 mm
Gewicht	34 kg

Totale lengte L	420 mm
Spanbereik b	200 mm
Pasgroef langs l	16 mm
Producttype	Machineklem

## Accessoires

Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362147 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362148 150
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362146 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16
Prismabek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362127 150
Hoekopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362132 150