

Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Bladdikte: 3,5 mm

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,12 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,5 mm
ISO-code wisselplaat	APHT 100305 FR
Soort	HU7815

Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	600 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
CuZn	geschikt	500 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	geschikt		