

Garant
TNMG 160404, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien