


Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Spaanbreker	SS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien