

**Garant**
**WNMG 080404, Soort: HB7020**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080404 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien