

**Garant**
**CNMG 120412, Soort: HB7020**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMG 120412 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

### Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien