

Garant
CNMG 160608, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien