

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 19,7 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231630 19,7
GTIN	4045197710307
Artikelklasse	21M

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 19 mm

Voeding f in aluminium kortspanend: 0,41 mm/omw,

Technische beschrijving

voor basiselement Ø D	19 mm
Voeding f in aluminium kortspanend	0,41 mm/omw,
Ø D	19,7 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren