

Garant
KNUX 160410R, Soort: HB7020

Bestelgegevens

Bestelnummer	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160410R HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm

 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,

 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien