


**Garant**
**DNMG 150608, Soort: HB7020**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

DNMG 150608 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

### Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SS
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien