

Garant**KNUX 160405R, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,5 mm
Soort	HB7020
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

