

Garant
TCMT 110204, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110204 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien