

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 30,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231630 30,5
GTIN	4045197710673
Artikelklasse	21M

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 30 mm

Voeding f in aluminium kortspanend: 0,5 mm/omw,

Technische beschrijving

Ø D	30,5 mm
Voeding f in aluminium kortspanend	0,5 mm/omw,
voor basiselement Ø D	30 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren