


**CCGT 09T301, Soort: PR1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCGT 09T301 PR1225 Soort: PR1225
Spaanbreker: MFP-SK
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1 mm
Voeding f : 0,03 - 0,15 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Voeding f	0,03 - 0,15 mm/omw,
Hoekradius	0,1 mm
Neventoepassing	P
Spaanbreker	MFP-SK
Snedecondities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Hoofdtoepassing	M
Soort	PR1225
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T301
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien