

**Garant****VNMG 160408, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VN.G 160408 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien