

JEPSON POWER**Metaalhandcirkelzaag, Type: 8230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078234 8230
GTIN	4260052466834
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braamvorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen **zonder vonkvorming**.

- **Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.**
- **Geen nabewerking nodig.**
- **Razendsnelle snede.**

Metaalhandcirkelzaag.

- **Exacte zaagbladgeleiding, geringe braamvorming.**
- **Robuuste aanslagplaat.**

Metaalhandcirkelzaag.

- **De mobiele - solide en licht - slechts 7,1 kg.**
- **Ideaal voor het zagen van platen, sandwichpanelen, edelstaal, metaalplaten, buizen en profielen van staal, non-ferromateriaal en composietmateriaal, tot een dikte van 10 mm.**

Levering:

Inclusief 1 x zaagblad 48Z nr. 078239 gr. 48 en transportkoffer.

Opmerking:

Geleiderail voor 078234 op aanvraag leverbaar:

Geleiderail 1400mm voor maat 8320

Geleiderail 600-1200mm voor maat 8230.

Metaalcirkelzaag DRY MITER Cutter 9410ND voor filigraan zagen in zacht en gevoelig materiaal is op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Zaagblad-Ø	230 mm
Maximale snijdiepte 90°	84 mm
Maximale snijdiepte 45°	56 mm
Maximaal toerental	2600 min ⁻¹
Netfrequentie	50 Hz
Fabrikantnummer	8230
Gewicht	7,1 kg
Wattage	1700 W
Netspanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Zaag

Accessoires

HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 230×25,4 mm Aantal tanden 48	078239 48
Montagestandaard voor nr. 078231 Type 600526	078238 600526
HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 230×25,4 mm Aantal tanden 84	078239 84
HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 230×25,4 mm Aantal tanden 60	078239 60