

**Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 150kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085990 150
GTIN	2050001780119
Artikelklasse	08P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

**Toepassing:**

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

**Technische beschrijving**

Maat E	50 mm
Maat A	93 mm
Maximale heflast rond	65 kg
Maat G	26 mm
Maat F	162 mm

Maat B	155 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	2 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	2 mm
Maximale lengte vlak	2500 mm
Gewicht	2,6 kg
Maat C	60 mm
Maat D	70 mm
maximale Ø rond	100 mm
Maximale heflast vlak	150 kg
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Hefmagneet