

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Voeding f	0,08 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien