

Garant**TwinCut vlakfrees 45° smalle steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
250/18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213420 250/18
GTIN	4045197716897
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Vanaf Ø 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON.U) of platen met 4 snijkanten (SN.U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Geen gecombineerde toepassing van ON.U en SN.U toegestaan.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	60 mm
Totale lengte L _{tot.} voor SN.U-platen	63 mm

Maximale buiten- \varnothing D_{max} voor ON.U-platen	261,8 mm
Wisselplaatschroevenset	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Onderlegplaat	219897
Maximale buiten- \varnothing D_{max} voor SN.U-platen	265,2 mm
Snijkant- \varnothing D_c	250 mm
geschikte wisselplaat	SN.U
geschikte wisselplaat	ON.U
Spanschroef voor onderlegplaat	219899
Totale lengte $L_{tot.}$ voor ON.U-platen	61,3 mm
Aantal snijkanten Z	18
Serie	TwinCut
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Onderlegplaat	219897
Spanschroef	219899
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219898