

**Garant****VB.T 110304, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261224 HB7020
GTIN	4045197717146
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 110304 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM
Snededcondities	licht onderbroken

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien