

Garant

**TwinCut vlakfrees 45° smalle steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
80/8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213420 80/8
GTIN	4045197716842
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Vanaf Ø 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON.U) of platen met 4 snijkanten (SN.U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Geen gecombineerde toepassing van ON.U en SN.U toegestaan.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Snijkant-Ø D _c	80 mm

Onderlegplaat	219897
Totale lengte $L_{tot.}$ voor ON.U-platen	48,3 mm
Maximale buiten- \varnothing D_{max} voor SN.U-platen	95,2 mm
Opnameboring- \varnothing	27 mm
geschikte wisselplaat	SN.U
geschikte wisselplaat	ON.U
Maximale buiten- \varnothing D_{max} voor ON.U-platen	91,8 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor SN.U-platen	50 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	219899
Aantal snijkanten Z	8
Serie	TwinCut
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Spanschroef	219899
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219898
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Onderlegplaat	219897