



Kernboormachine, Type: MAB485



Bestelgegevens

Bestelnummer	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

- **Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.**
- **Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.**
- **Oliebadaandrijving.**

Krachtige allroundmachines voor alle materiaalsoorten voor het boren, **draadsnijden**, ruimen en verzinken. **Rechts-/linksom draaiend**, vollegolf-regelelektronica, gereedschapsopname met **Keyless-snelwisselboorsysteem** en thermische beveiliging voor uitgebreide gebruiksmogelijkheden. **Inclusief kernboren Ø 14 / 18 / 22 mm**, snijdiepte 30 mm; **inclusief snelspanboorhouder SSBF 1 – 16 mm. draadsnijadapters M10 / M12 / M16.**

Toepassing:

Dankzij traploze toerentalregeling via de sterk vertragende tandwieloverbrengingen kunnen draadtappen, spiraalboren, ruimers, verzinkboren en kernboren voor alle materiaalkwaliteiten worden toegepast.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, **magnetische spanhaak**, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Opmerking:

- **Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.**

- Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
- Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Technische beschrijving

Breedte magneetvoet	168 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	18 mm
Wattage	1150 W
Gereedschapsopname afmeting	19 mm Weldon
Maximale ruim-Ø	18 mm
Breedte	175 mm
Gewicht	13 kg
Lengte	295 mm
Toerentalbereik 2e stand	100 - 450 min ⁻¹
Maximale verzink-Ø	40 mm
Hoogte	440 mm
Werkslag	160 mm
Toerentalbereik 1e stand	50 - 250 min ⁻¹
Lengte magneetvoet	84 mm
Maximale tap-Ø in staal	M16 mm
Fabrikantnummer	MAB485
Gereedschapsopname vorm	MK2
Maximale kernboor-Ø in staal	40 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine

Accessoires

Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernborensset HSS	118825
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernboor HMSnijdiepte 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16