



## Kernboormachine SB, Type: MAB485



### Bestelgegevens

Bestelnummer	076536 MAB485
GTIN	4250187513688
Artikelklasse	07E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.**
- **Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.**
- **Oliebadaandrijving.**

Kernboormachine met **Swivel Base**, een **afstelbaarheid bij ingeschakelde magneet**. Zwenkbereik van max. 20° naar beide kanten en een traploze afstelling voor- en achteruit (15 mm). Krachtige allroundmachines voor alle materiaalsoorten voor het boren, **draadsnijden**, ruimen en verzinken. **Rechts-/linksom draaiend**, vollegolf-regelelektronica, gereedschapsopname met **Keyless-snelwisselboorsysteem** en thermische beveiliging voor uitgebreide gebruiksmogelijkheden. **Inclusief kernboren Ø 14 / 18 / 22 mm**, snijdiepte 30 mm; **inclusief snelspanboorhouder SSBF 1 – 16 mm**. **draadsnijadapters M10 / M12 / M16**.

#### Toepassing:

Dankzij traploze toerentalregeling via de sterk vertragende tandwieloverbrengingen kunnen draadtappen, spiraalboren, ruimers, verzinkboren en kernboren voor alle materiaalkwaliteiten worden toegepast.

#### Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, **magnetische spaanhaak**, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

**Opmerking:**

- Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
- Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
- Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Maximale spiraalboor-Ø in staal	18 mm
Wattage	1150 W
Gewicht	13 kg
Gereedschapsopname vorm	MK2
Maximale ruim-Ø	18 mm
Maximale verzink-Ø	40 mm
Hoogte	440 mm
Toerentalbereik 2e stand	100 - 450 min <sup>-1</sup>
Lengte	295 mm
Breedte magneetvoet	168 mm
Fabrikantnummer	MAB485
Lengte magneetvoet	84 mm
Breedte	175 mm
Maximale kernboor-Ø in staal	40 mm
Werkslag	160 mm
Maximale tap-Ø in staal	M16 mm
Gereedschapsopname afmeting	19 mm Weldon
Toerentalbereik 1e stand	50 - 250 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kernboormachine