

Garant**Frees-wisselplaat POMX 10T5ZEER M, voor hogevoedingsfrees, HB9530****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213166 ST900
GTIN	4045197714176
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).

Positieve geometrie voor hoge voedingen.

Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	1,1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	4,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	5
ISO-code wisselplaat	POMX 10T5ZEER M
Soort	HB9530

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	350 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		