

Garant**KNUX 160405L, Soort: HB725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405L HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 250 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	UM
Hoofdtoepassing	UNI
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 250 m/min
Soort	HB725
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Coating	PVD
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien