

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M46X2

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Artikelklasse	10N

Omschrijving

Machinetap voor blinde gaten M46X2 Draadsoort: M/MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 250 mm

Schacht-Ø D_s: 36 mm

Schacht-vierkant □: 29 mm

Kerngat-Ø: 44 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	44 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	2 mm
Schroefdraad-Ø	46 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	250 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	M/MF
Schacht-Ø D _s	36 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadafmeting	M46×2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

