

**HOLEX****Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312906 80
GTIN	4062406153885
Artikelklasse	32W

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

**Toepassing:**

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

**Norm:****DIN 702-4.****Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

**Accessoires:**

**Reserve- en extra bekken** nr. 312971 – 312986.

## Technische beschrijving

Buiten-Ø A	80 mm
Centreerdiepte C	3 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	57 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	44 mm
Maximaal toerental	5000 min <sup>-1</sup>
Centreer-Ø B	56 mm
Gewicht	1,5 kg
Doorlaat E	16 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 80	312971 80
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Boorbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 80	312986 80
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15