


Garant
POMX 10T5ZESR R, HB9715, Type: HART

Bestelgegevens

Bestelnummer	213178 HART
GTIN	4045197714909
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).

Positieve geometrie voor hoge voedingen.

Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 4,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,6 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,6 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	4,8 mm
Type	HARD
Aantal wisselingen/snijkanten	5
ISO-code wisselplaat	POMX 10T5ZESR R

Soort	HB9715
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	50 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	40 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
GG(G)	geschikt	300 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		