

Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	201303 13,7
GTIN	4062406155551
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 18 mm

Totale lengte L: 75 mm

Schacht-Ø D_s : 14 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Schachtvorm	HB
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm
Aantal tanden Z	2
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,07 mm
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijlengte L_c	18 mm
Snijkant-Ø D_c	13,7 mm
Totale lengte L	75 mm
Spiraalhoek	30 graden
Schacht-Ø D_s	14 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schachtfrees