



Accu-multimateriaalsnijder, Type: M12FCOT-0



Bestelgegevens

Bestelnummer	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

FUEL accu-multimateriaalsnijder met blad van 76 mm voor snijdiepte van 16,3 mm.

Levering:

Zonder accu en zonder lader. 1 × Diamantblad voor tegels, 1 × HM-slijpblad, 1 × metaalsnijwiel, 1 × verstelbare stofafzuiging.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073814 e.v.

Zie voor bijbehorende doorslijpschijf nr. 563050 gr. 75.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer	M12FCOT-0
Gewicht	1 kg
Zaagblad-boring-Ø	10 mm
Accuspanning	12 V

Maximale vibratie volgens EN	2,9 m/s ²
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale doorslijpdiepte	16,3 mm
Maximale schijf-Ø	76 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Accustarterset Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Kleine doorslijpschijfPREMIUM*** EXTRA DUN Schijf-Ø 75 mm	563050 75
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M12B6 Accutype MB12	073829 MB12
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC