


**Garant****WN.G 060408, Soort: HB725**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 060408 HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mmVoeding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Spaanbreker	UM
Voeding $f$	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	HB725
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien