


Garant**WNMG 080412, Soort: HB725**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 252072 HB725 |
| GTIN | 4045197713506 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

WNMG 080412 HB725 Soort: HB725
Spaanbreker: UM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 250 m/min |
| Voeding f | 0,2 - 0,6 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 5 mm |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Spaanbreker | UM |
| Hoofdtoepassing | UNI |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | HB725 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |