

Garant**TN.G 160404, Soort: HB725**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB725
GTIN	4045197713414
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TN.G 160404 HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Spaanbreker	UM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Soort	HB725
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TN.G 160404
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien