

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M46X3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M46X3
GTIN	4062406156053
Artikelklasse	10N

Omschrijving

Machinetap voor blinde gaten M46X3 Draadsoort: M/MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 250 mm

Schacht-Ø D_s: 36 mm

Schacht-vierkant □: 29 mm

Kerngat-Ø: 43 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	46 mm
Aantal snijkanten Z	4
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Totale lengte L	250 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	29 mm
Kerngat-Ø	43 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	36 mm
Draadspoed	3 mm
Draadsoort	M/MF
Draadafmeting	M46×3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

