


**TNMG 160408, Soort: CA515**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

TNMG 160408 CA515 Soort: CA515  
 Spaanbreker: PQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 105 - 510 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 510 m/min
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA515

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien