

**VNMG 160404, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 510 m/min
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PQ
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien