


TNMG 160404, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	continu
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien